

Fontastic Smart Ring „Fyri“ ist in fünf Größen, und in zwei Farben lieferbar.

Fontastic Smart Ring “Fyri” is available in five sizes and two colours.

Größe Size	Innendurchmesser Inside diameter	Umfang Circumference
8	18,3mm	57,7mm
9	19,1mm	60mm
10	20mm	62,8mm
11	20,8mm	65,4mm
12	21,6mm	67,8mm
13	22,4mm	70,4mm



Den Umfang des Fingers messen

Measure the circumference of your Finger



1. Binden Sie einen Papierstreifen oder ähnliches um Ihren Finger.

Tie a strip of paper around your Finger



2. Ziehen Sie den Streifen so an, dass er nicht zu eng oder zu lose sitzt.

Ensure a fit that is not too tight or loose



3. Markieren Sie die Stelle, an welcher sich der Streifen überlappt.

Mark the spot where the strip loops over itself



4. Messen Sie den Abstand zwischen den Markierungen.

Measure the distance between the marks

An der Verpackung messen

Measure with the packaging

Unsere Fontastic Smart Ringe „Fyri“ werden in einer attraktiven Verpackung mit einer Mess-Schablone an der Rückseite geliefert. Der Kunde kann direkt am Regal die passende Ringgröße finden.

Our Fontastic Smart Rings “Fyri” are delivered in attractive packaging with a measuring template on the back. The customer can find the right ring size directly in the store.

